


Wielo- zaczep, 20 mm Otworu 1, 14 mm Otworu 2



NUMER KATALOGOWY

CSBMA050075EG

FUNKCJE

Rozkłada obciążenie na dwie kotwy

Minimalizuje liczbę koniecznych do zamontowania zastrzałów w konstrukcjach betonowych i drewnianych

Idealny do montażu na poszyciu

Możliwość zastosowania zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 404372

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar otworu 1 (HS1): 20 mm

Rozmiar otworu 2 (HS2): 14 mm

A.: 304.8 mm

B.: 63.5 mm

C.: 63.5 mm

D.: 228.6 mm




DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przymocować do konstrukcji przy pomocy otworów wskazanych w HS1.

Zestaw nie zawiera łącznika konstrukcyjnego i elementu stężącego.

Obciążenia FM				
Numer części	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

