

# EuropacPRO 19" Subrack Kit dla kolei, ekranowany, EN 50155, CompactPCI

Podstojak do zastosowań kolejowych, zgodny ze standardem EN50155, do zastosowań Compact PCI.



## FUNKCJE

Testy wstrząsów i wibracji zgodnie z normą EN 50155, część 12.2.11

Wspornik 19" jest mocno przymocowany do panelu bocznego (zgrzewany na zimno) i jest szczególnie odpowiedni do dużych naprężeń mechanicznych (odporność na wibracje)

Podwójna pozycja wkręcania 19" zwiększa dodatkowe bezpieczeństwo (standard NFF)

IP 20, zgodnie z IEC 60529

EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15

Aluminiowa konstrukcja

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Zgodność z:</b>           | IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 część 12.2.11 |
| <b>Głębokość:</b>            | 235mm                                                               |
| <b>Ekranowanie EMC:</b>      | Tak                                                                 |
| <b>Materiał:</b>             | Aluminium                                                           |
| <b>Typ produktu:</b>         | Stojak podrzędny/podstawa montażowa                                 |
| <b>Szerokość stojaka:</b>    | 84HP                                                                |
| <b>Obciążenie statyczne:</b> | 15kg                                                                |



## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Liczba opakowań | Do montażu      | Głębokość płyty | Typ uszczelki | Odporność na wstrząsy i drgania |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 21500-081        | 3U               | 1               | Płyta montażowa | 160mm           | Tekstylika    | 5g (force)                      |
| 21500-082        | 6U               | 1               | Płyta montażowa | 160mm           | Tekstylika    | 5g (force)                      |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Uchwyt w zestawie | Montaż | Wykończenie                          |
|------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|
| 21500-081        | Tak               | Stojak | Anodyzowany, Powierzchnia pasywowana |
| 21500-082        | Tak               | Stojak | Anodyzowany, Powierzchnia pasywowana |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Raporty z testów są dostępne online.

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.