


Płyta osłonowa EuropacPRO, uniwersalna



Pokrywa jest używana do ekranowania elektromagnetycznego lub jako zabezpieczenie mechaniczne. Okładka może być używana, jeśli niestandardowe płyty zostaną zmontowane w podszafie.

FUNKCJE

Ekranowanie zapewnia opcjonalne uszczelki ze stali nierdzewnej EMC, między pokrywą a panelem bocznym

Do zmiennego pozycjonowania szyn poziomych, np. do płytek drukowanych o niestandardowych formatach

Stopień perforacji 58%

Nadaje się do stosowania ze wszystkimi szynami poziomymi

Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Pokrywa
Rodzina produktów:	EuropacPRO
Wykończenie:	Powierzchnia pasywowana
Współpracuje z:	Stojaki podrzędne
Typ:	Uniwersalny



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Jednostka opakowania
24560-041	63HP	175mm	2	Para
24560-031	42HP	175mm	2	Para
24560-056	84HP	475mm	2	Para
24560-033	42HP	295mm	2	Para
24560-055	84HP	415mm	2	Para
24560-042	63HP	235mm	2	Para
24560-054	84HP	355mm	2	Para
24560-053	84HP	295mm	2	Para
24560-043	63HP	295mm	2	Para
24560-051	84HP	175mm	2	Para
24560-032	42HP	235mm	2	Para

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Jednostka opakowania
24560-052	84HP	235mm	2	Para

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ponadto do przymocowania pokrywy do szyny poziomej wymagane są 4 paski kontaktowe na podstojak.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE