

Wkręt z łbem stożkowym, Torx, samogwintujący

Śruby z łbem płaskim.



FUNKCJE

Śruba z łbem płaskim z torx, samokształtująca się

Do montażu uchwytów trapezowych na przednim panelu modułów typu PRO Frame

Typ: Wkręt z łbem walcowym
Typ produktu: Wkręt
Materiał: Stal
Wykończenie: Powłoka cynkowana



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów	Współpracuje z	Moment obrotowy
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Stojaki podrzędne	1.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2,5		Panele przednie	
24560-141	9.3mm	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego	Szyny prowadzące	
24560-179	10mm	100	M2,5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE