

Wspornik płytki drukowanej

Wsporniki płytki drukowanej umożliwiają zamocowanie płytki drukowanej do panelu przedniego. Dostępne w różnych materiałach.

FUNKCJE

Do mocowania płytki drukowanej do panelu przedniego

Typ produktu: Wspornik
Współpracuje z: Panele przednie
Typ: Wspornik płytki drukowanej



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Klasyfikacja palności	Materiał	Głębokość	Wysokość	Szerokość
60807-181	1		Stop cynku	8.6mm	11.1mm	10.2mm
60807-203	1		Stop cynku			
60807-183	1	UL® 94V-0	Poliwęglan			
60807-011	1	UL® 94V-0	Poliwęglan			
60807-211	1	UL® 94V-0	Poliwęglan			

Table 2/2

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu	Typ gwintu
60807-181	M2,5	Metryczne
60807-203		
60807-183		
60807-011		
60807-211		

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE