


Zestaw montażowy uchwyty odchylanego RatiopacPro



W przypadku zamontowania uchwyty odchylanego należy użyć zestawu montażowego. Należy wymienić standardowe pokrywy boczne.

FUNKCJE

Aluminiowy panel boczny powlekany proszkowo RAL 9006, Adapter i materiał montażowy.

Rodzina produktów: RatiopacPRO; RatiopacPRO air
Typ produktu: Zestaw montażowy
Typ: Zestaw uchwyty przechyłnego do góry
Współpracuje z: Obudowy



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Wykończenie	Materiał
24571-352	3U	42HP	255mm	2	Powłoka proszkowa	Alumini m
24571-353	3U	42HP	315mm	2	Powłoka proszkowa	Alumini m
24571-354	3U	42HP	375mm	2	Powłoka proszkowa	Alumini m
24571-355	3U	42HP	435mm	2	Powłoka proszkowa	Alumini m
24571-356	3U	42HP	495mm	2	Powłoka proszkowa	Alumini m
24571-359	4U	42HP	255mm	2	Powłoka proszkowa	Alumini m
24571-360	4U	42HP	315mm	2	Powłoka proszkowa	Alumini m

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Wykończenie	Materiał
24571-361	4U	42HP	375mm	2	Powłoka proszkowa	Alumini m
24571-362	4U	42HP	435mm	2	Powłoka proszkowa	Alumini m
24571-363	4U	42HP	495mm	2	Powłoka proszkowa	Alumini m

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.