

Zestaw z 4-ema podporami - system wsporników nVent CADDY Pyramid, 1 257 mm

NUMER KATALOGOWY

PEK4B

FUNKCJE

Zestaw zawiera zespoły słupków z podstawą, ramę i klamry systemu wsporników


W ciągu kilku minut jedna osoba, z jednym narzędziem może je montować i dostosowywać do wielkości i wysokości

Innowacyjne zaciski poprzecznic i klamra - systemu wsporników umożliwiają szybki montaż

Integralna mata piankowa zapewnia łagodne połączenie z wszystkimi rodzajami dachów

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

Zmontowane podpory można podnosić jako jednostkę i łatwo przenosić



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 360426

Materiał: Stal; Polipropylen; Polietylen

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Temperatura: -34 to 54.4 °C

Wysokość (H): 305 - 457 mm

Długość (L): 1257mm

Podstawa słupa (A): 314 mm x 4 pc

Rura kwadratowa (B): 1067 mm x 2 pc

Zespół wspornika poprzecznego (C): 1232 mm x 2 pc

Szerokość (W): 1588 mm

Pole powierzchni: 0.36m²

Masa urządzenia: 36 kg



Ostateczne obciążenie statyczne (F): 4980N

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne musi być stabilne i równomiernie rozmieszczone na ramie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

