

# Metalowy zacisk do przewodów z Wkładka gwoździarki, 16 kabli

NUMER KATALOGOWY

**PKM16H3GBSF**



## FUNKCJE

Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka

Idealny dla mniejszych serii przewodów

Elastyczny zacisk zachowuje kształt i umożliwia włożenie przewodów po instalacji

Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli, przewodów

Przewody są starannie zamocowane, zapewniając spójny i profesjonalny wygląd

Niskoprofilowy montaż umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach

## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 182054

Materiał: Stal sprężysta;Nylon

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Przepustowość kabla: 16

Średnica (Ø): 10 mm

Rozmiar otworu (HS): 3 mm

Długość (L): 233.5mm



## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Mocuje przewody o średnicy do 13 mm, w przypadku instalacji ze standardową podkładką 6 mm.

Wkładka jest zgodna z BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 jak również z gwoździarkami będącymi ich odpowiednikami.

Prosimy o kontakt z producentem gwoździarki celem oszacowania obciążenia statycznego dla danego typu gwoźdźnia i betonu użytego przy instalacji.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

