

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding

Non-shielded subrack for backplane mounting.



CARACTERÍSTICAS

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Aluminum construction

IP 20, in accordance with IEC 60529

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Horizontal rail type "light"

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Acabamento:	Anodized; Passivated
EMC Shielding:	Não
Product Type:	Subrack/Chassis



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade	Quantidade por embalagem	For Mounting	Board Depth	Gasket Type
24563-132	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-133	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-134	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-135	3U	415mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-136	3U	475mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-431	6U	175mm	1	Backplane	160mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-432	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-433	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-434	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-435	6U	415mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-131	3U	175mm	1	Backplane	160mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-436	6U	475mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)

Table 2/2

Número de catálogo	Inclui alça	Instalação	Em conformidade com	Material	Rack Width	Static Load
24563-132	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-133	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-134	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-135	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-136	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-431	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-432	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-433	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-434	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-435	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-131	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg

Número de catálogo	Inclui alça	Instalação	Em conformidade com	Material	Rack Width	Static Load
24563-436	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE