

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 1,5 mm Linki, 10 m Długość

NUMER KATALOGOWY

SLK15L10



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem

Hak pasuje do szerokiej gamy produktów nVent CADDY

Możliwe montowanie do stalowej konstrukcji budynku lub wiszących elementów poprzez wykonanie pętli wokół i zapięcie haka na linie

Prosty demontaż w sytuacji, gdy wymagany jest np. remont

Zatrząsk przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

Przeprowadź linkę przez wolną przestrzeń, a następnie użyj haka w celu spójnicjonowania instalacji

Dostępne również w odmianie Y Hook



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196513

Materiał: Stal; Polipropylen; Stop cynku

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Średnica liny z drutu: 1.5 mm

Zgodność z: SMACNA HVAC-DCS

Długość liny z drutu: 10m

A.: 48 mm

B.: 18 mm

C.: 4.5 mm

Wysokość (H): 55 mm


Szerokość (W): 19 mm

Grubość (T): 12.5 mm

Kąt (a): 90 ° Max

Obciążenie statyczne: 195N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

