

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support, 457x558mm, Pregalvanized

NUMER KATALOGOWY

WBTUS18



The nVent CADDY Wire Basket Tray Underfloor Support provides a reliable method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support. This component is ideal for installations requiring low-voltage cabling to pass under cabinets or equipment.

Engineered for stability and simplicity, the underfloor support system eliminates the need for complex framing. It braces the tray directly beneath raised floors, allowing for clean, unobtrusive cable pathways that preserve floor space and reduce visual clutter. This is especially valuable in data centers, control rooms, and other high-density environments where cable organization and accessibility are critical.

The Support integrates seamlessly with the broader nVent CADDY Wire Basket Tray System, ensuring compatibility with shaped and round wire tray profiles. Its design accommodates standard fasteners and finishes, including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options, making it adaptable to a wide range of project specifications.

FUNKCJE

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice

Maintains a fixed and secure distance from the ground to ensure safety and accessibility

Available in a range of sizes to match wire basket tray design

Fixed height ensures a level installation

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Wysokość (H): 32 mm

Długość (L): 1474mm


Długość 1 (L1): 560.78 mm

Szerokość (W): 235 mm

Rozmiar otworu (HS): 14.3 mm

Masa urządzenia: 2.404 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

