


nVent CADDY Pyramid Zestaw wsparcia sprzętu, 4-słupkowa podstawa



FUNKCJE

Zestaw zawiera zespoły słupków z podstawą, ramę i klamry systemu wsporników

W ciągu kilku minut jedna osoba, z jednym narzędziem może je montować i dostosowywać do wielkości i wysokości

Innowacyjne zaciski poprzecznic i klamra - systemu wsporników umożliwiają szybki montaż

Integralna mata piankowa zapewnia łagodne połączenie z wszystkimi rodzajami dachów

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

Zmontowane podpory można podnosić jako jednostkę i łatwo przenosić



SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Temperatura	Wysokość (H)	Długość (L)
PEK4B	360426	Stal, Polipropylen, Polietylen	Cynkowane ogniowo	-34 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1257mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Podstawa słupa (A)	Rura kwadratowa (B)	Zespół wspornika poprzecznego (C)	Szerokość (W)	Pole powierzchni
PEK4B	360426	314 mm x 4 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1588 mm	0.36m ²



Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia	Ostateczne obciążenie statyczne (F)	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego
PEK4B	360426	36 kg	4980N	3:01

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne musi być stabilne i równomiernie rozmieszczone na ramie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

