

nVent CADDY Pyramid ST Regulowany wspornik podpórki



FUNKCJE

Regulacja wysokości umożliwia prawidłowe prowadzenie rur, rur osłonowych, kanałów i koryt kablowych wokół przeszkód

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	3:01
Temperatura:	-45 to 65 °C
Wykończenie:	Cynkowane ogniowo
Materiał:	Polietylen; Polipropylen; Stal

SPECYFIKACJE



Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Pole powierzchni
PSA10CH13	360468	254 mm	317.5 mm	152 - 330 mm	203 mm	59355mm ²
PSA16AH18	360469	406 mm	483 mm	178 - 457 mm	203 mm	91613mm ²

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia	Obciążenie statyczne
PSA10CH13	360468	2 kg	4450N
PSA16AH18	360469	3 kg	6670N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

