


Wire Basket Tray, Round Wire



The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.

FUNKCJE

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic

UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required

T-Weld edge wire for cable and installer protection

Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification



SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)
WBT2X12	Stal	Wstępnie galwanizowane		50 mm	300	3000mm
WBT2X12BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	50 mm	300	3000mm
WBT2X12EG	Stal	Ocynkowane galwanicznie		50 mm	300	3000mm
WBT2X18	Stal	Wstępnie galwanizowane		50 mm	450	3000mm
WBT2X18BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	50 mm	450	3000mm
WBT2X18EG	Stal	Wstępnie galwanizowane		50 mm	450	3000mm
WBT2X24	Stal	Wstępnie galwanizowane		50 mm	600	3000mm
WBT2X24BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	50 mm	600	3000mm
WBT2X24EG	Stal	Wstępnie galwanizowane		50 mm	600	3000mm
WBT2X4	Stal	Wstępnie galwanizowane		50 mm	100	3000mm
WBT2X4BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	50 mm	100	3000mm

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)
WBT2X4EG	Stal	Wstępnie galwanizowane		50 mm	100	3000mm
WBT2X6	Stal	Wstępnie galwanizowane		50 mm	150	3000mm
WBT2X6BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	50 mm	150	3000mm
WBT2X6EG	Stal	Ocynkowane galwanicznie		50 mm	150	3000mm
WBT2X8	Stal	Wstępnie galwanizowane		50 mm	200	3000mm
WBT2X8BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	50 mm	200	3000mm
WBT2X8EG	Stal	Ocynkowane galwanicznie		50 mm	200	3000mm
WBT4X12	Stal	Wstępnie galwanizowane		100 mm	300	3000mm
WBT4X12BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	100 mm	300	3000mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)
WBT4X12EG	Stal	Ocynkowane galwanicznie		100 mm	300	3000mm
WBT4X18	Stal	Wstępnie galwanizowane		100 mm	450	3000mm
WBT4X18BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	100 mm	450	3000mm
WBT4X18EG	Stal	Ocynkowane galwanicznie		100 mm	450	3000mm
WBT4X24	Stal	Wstępnie galwanizowane		100 mm	600	3000mm
WBT4X24BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	100 mm	600	3000mm
WBT4X24EG	Stal	Ocynkowane galwanicznie		100 mm	600	3000mm
WBT4X4	Stal	Wstępnie galwanizowane		100 mm	100	3000mm
WBT4X4BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	100 mm	100	3000mm
WBT4X4EG	Stal	Ocynkowane galwanicznie		100 mm	100	3000mm
WBT4X6	Stal	Wstępnie galwanizowane		100 mm	150	3000mm
WBT4X6BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	100 mm	150	3000mm
WBT4X6EG	Stal	Ocynkowane galwanicznie		100 mm	150	3000mm
WBT6X12	Stal	Wstępnie galwanizowane		150 mm	300	3000mm
WBT6X12BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	150 mm	300	3000mm
WBT6X12EG	Stal	Ocynkowane galwanicznie		150 mm	300	3000mm
WBT6X18	Stal	Wstępnie galwanizowane		150 mm	450	3000mm
WBT6X18BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	150 mm	450	3000mm
WBT6X18EG	Stal	Wstępnie galwanizowane		150 mm	450	3000mm
WBT6X24	Stal	Wstępnie galwanizowane		150 mm	600	3000mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)
WBT6X24BA	Stal	Wstępnie galwanizowane	Czarny	150 mm	600	3000mm

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Kolor	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Długość (L)
WBT6X24EG	Stal	Ocynkowane galwanicznie		150 mm	600	3000mm

Table 1/3

Numer katalogowy	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT2X12	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12BA	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12EG	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X18	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18BA	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18EG	8.618 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X24	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24BA	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24EG	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X4	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4BA	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4EG	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X6BA	4.082 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6EG	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8	4.436 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X8BA	4.535 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8EG	4.535 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12	8.165 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12BA	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 2/3



Numer katalogowy	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT4X12EG	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X18	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18BA	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18EG	10.433 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X24BA	13.154 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24EG	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X4	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Numer katalogowy	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT4X4BA	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X4EG	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6BA	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6EG	4.99 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12	9.979 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12BA	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X12EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X18	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18BA	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18EG	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X24	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 3/3

Numer katalogowy	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT6X24BA	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X24EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

