

Dzielone płyty dolne ze stali nierdzewnej, CBP

Dzielona płyta dolna umożliwia elastyczne prowadzenie okablowania i eliminuje potrzebę stosowania pojedynczych dławików kablowych. Stopień ochrony zapewnia oddzielną uszczelkę.

FUNKCJE

Opis: Zamontowanie w miejscu standardowej pojedynczej płyty dolnej umożliwia bezpośrednie wprowadzanie kabli. Aby zapewnić skuteczne uszczelnienie, należy użyć zestawu uszczelek BG01.

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304/AISI 316L.

Płyty dolne: 1,5 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw dwuczęściowej płyty dolnej.

Grubość: 1.5mm
Wykończenie: Powierzchnia szorstkowana

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Materiał
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Materiał
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W obudowach o szerokości 1200 mm i 1600 mm należy stosować płyty dolne o szerokości 2 x 600 mm i 2 x 800 mm.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE