


Dzielone płyty dolne ze stali nierdzewnej, CBP



Dzielona płyta dolna umożliwia elastyczne prowadzenie okablowania i eliminuje potrzebę stosowania pojedynczych dławików kablowych. Stopień ochrony zapewnia oddzielną uszczelka.

FUNKCJE

Opis: Zamontowanie w miejscu standardowej pojedynczej płyty dolnej umożliwia bezpośrednie wprowadzanie kabli. Aby zapewnić skuteczne uszczelnienie, należy użyć zestawu uszczelek BG01.

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304/AISI 316L.

Płyty dolne: 1,5 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw dwuczęściowej płyty dolnej.

Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

Grubość: 1.5mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Materiał
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Materiał
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 304
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna 316

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W obudowach o szerokości 1200 mm i 1600 mm należy stosować płyty dolne o szerokości 2 x 600 mm i 2 x 800 mm.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.