

Szerokie płyty montażowe, MPW



Bardzo szeroka płyta montażowa oferuje więcej miejsca montażowego i może być w pełni wyposażona przed zamontowaniem w obudowie. Może zostać zamocowana od boku obudowy, ponieważ jest szersza niż otwór z przodu obudowy.

FUNKCJE

Opis: Tworzy powierzchnię instalacyjną na całej szerokości obudowy. Łatwa instalacja z boku za pomocą profili przesuwanych MTS. Nominalna szerokość jest równa szerokości obudowy. Podczas łączenia obudów, MPW można połączyć i wsunąć jako jedną powierzchnię instalacyjną. Nie można montować w położeniu najbardziej wysuniętym do tyłu.

Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Dodać profile przesuwne MTS. MPW pasuje tylko do obudów umożliwiających łączenie.

Grubość: 3mm
Wykończenie: Cynkowane
Materiał: Stal miękka

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
MPW1408	1400mm	800mm	25mm	Stal miękka
MPW1406	1400mm	600mm	25mm	Stal miękka
MPW2006	2000mm	600mm	25mm	Stal miękka
MPW2010	2000mm	1000mm	25mm	Stal miękka
MPW2012	2000mm	1200mm	25mm	Stal miękka
MPW1606	1600mm	600mm	25mm	Stal miękka
MPW2008	2000mm	800mm	25mm	Stal miękka
MPW1412	1400mm	1200mm	25mm	Stal miękka
MPW2016	2000mm	1600mm	25mm	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
MPW1206	1200mm	600mm	25mm	Stal miękka
MPW2005	2000mm	500mm	25mm	Stal miękka
MPW1816	1800mm	1600mm	25mm	Stal miękka
MPW1608	1600mm	800mm	25mm	Stal miękka
MPW1812	1800mm	1200mm	25mm	Stal miękka
MPW1208	1200mm	800mm	25mm	Stal miękka
MPW1805	1800mm	500mm	25mm	Stal miękka
MPW1810	1800mm	1000mm	25mm	Stal miękka
MPW1212	1200mm	1200mm	25mm	Stal miękka
MPW1806	1800mm	600mm	25mm	Stal miękka
MPW1612	1600mm	1200mm	25mm	Stal miękka

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
MPW1808	1800mm	800mm	25mm	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

*Płyty montażowe 1600 mm dostarczane są jako dwie płyty montażowe po 800 mm.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE