

HFF Stalowa płyta do gwoździ



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

FUNKCJE

Łatwa instalacja

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

Materiał: Stal sprężysta

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Długość (L)	Szerokość łba sześciokątnego (W)
EL1820HFF	152860	18 mm, 20 mm	#6	20M.	50mm	27 mm
EL2225HFF	154420	22 mm, 25 mm	#7, #8	25 M.	70mm	36 mm
EL1012HFF	152840	10 mm, 12 mm	#3, #4	10 M.	50mm	17 mm
EL1416HFF	152850	14 mm, 16 mm	#5	15 M.	50mm	22 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Liczba opakowań
EL1820HFF	152860	5 mm	100
EL2225HFF	154420	5 mm	75
EL1012HFF	152840	5 mm	100
EL1416HFF	152850	5 mm	100

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE