

Płyta montażowa do obudowy 19" i podpórki, 63 HP, długość płyty 160 mm

NUMER KATALOGOWY

34562-747

Płyta montażowa do ciężkich elementów lub zastrzeżonych zespołów elektronicznych. Nadaje się do RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO i EuropacPRO.

Szyny prowadzące typu 4,4? I wzmocnione typu nie mogą być używane w połączeniu z płytą montażową. Górna/dolna pokrywa, która zostanie umieszczona w rowku poziomych szyn światła (typu L), nie może być używana w połączeniu z płytą montażową.


FUNKCJE

Do montażu ciężkich elementów

Płyta montażowa, pełna szerokość: Płyta montażowa jest tak szeroka, jak obudowa subracka/systemu i jest przymocowana do paneli bocznych

Płyta montażowa, szerokość częściowa: Płytę montażową o częściowej szerokości przymocowaną do płyta bocznej za pomocą listwy montażowej

Płyty podwozia nie można łączyć z górną / dolną pokrywą EMC



ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 63HP

Liczba opakowań: 1

Głębokość: 112.5mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO

Typ produktu: Płyta montażowa

Szerokość: 324.67mm

Waga netto: 0.18kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy do płyty montażowej należy zamówić oddzielnie.

Inne wersje na życzenie.

Paski mocujące wymagane dla częściowej szerokości, proszę zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE