

# Porta para zona de barramento | Armários de instalação no solo, DPA

A porta de cablagem permite aceder aos compartimentos de espaço de cabos individuais, o que permite uma fácil instalação e manutenção no terreno.



## CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para cobrir uma secção vertical para cabos, é necessário o divisor vertical CDV e é necessário o DPC para cobrir a parte superior e inferior.

Material: Chapa de aço de 2 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre IP 44.

Requisitos de montagem: Adicionar CDH para quadros MC e usar CDHK para quadros MK.

Quantidade por embalagem: 1 porta com dobradiças e equipada com sistema de fecho varetas com chave dupla barra de 3 mm.

## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Altura | Largura | Material do gabinete | Família de produtos | Material  | Acabamento |
|--------------------|--------|---------|----------------------|---------------------|-----------|------------|
| DPA1404R5          | 1400mm | 400mm   | Aço Macio            | Free-Standing       | Aço Macio | Plated     |
| DPA1604R5          | 1600mm | 400mm   | Aço Macio            | Free-Standing       | Aço Macio | Plated     |
| DPA1606R5          | 1600mm | 600mm   | Aço Macio            | Free-Standing       | Aço Macio | Plated     |
| DPA1804R5          | 1800mm | 400mm   | Aço Macio            | Free-Standing       | Aço Macio | Plated     |
| DPA1806R5          | 1800mm | 600mm   | Aço Macio            | Free-Standing       | Aço Macio | Plated     |

| Número de catálogo | Altura | Largura | Material do gabinete | Família de produtos | Material  | Acabamento |
|--------------------|--------|---------|----------------------|---------------------|-----------|------------|
| DPA2004R5          | 2000mm | 400mm   | Aço Macio            | Free-Standing       | Aço Macio | Plated     |
| DPA2006R5          | 2000mm | 600mm   | Aço Macio            | Free-Standing       | Aço Macio | Plated     |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

