


Panel przedni EMC Zestaw osłon ze stali nierdzewnej, do paneli przednich w kształcie litery U.



Uszczelki ze stali nierdzewnej EMC są umieszczane w szczelinie po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U.

Uszczelka zostanie przypięta do prawego wspornika przedniego panelu, wspornika 19" lub tylnego profilu subracka

FUNKCJE

Uszczelka EMC ze stali nierdzewnej do paneli przednich w kształcie litery U firmy SCHROFF oferuje doskonałą wydajność w zakresie skuteczności ekranowania i ogromny zakres temperatur od -200 do +160°C.

Łatwy montaż poprzez przypięcie uszczelki na prawym wsporniku przedniego panelu, wsporniku 19" lub tylnym profilu subracka

Zakres temperatur od -200 do +160°C..

Współpracuje z:	Stojaki podrzędne; Obudowy; Panele przednie
Rodzina produktów:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Moduł wtykowy typu ramowego
Typ produktu:	Zestaw ekranujący
Materiał:	Stal nierdzewna

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Szerokość stojaka
21102-115	2U	10	10HP
21102-105	3U	10	
21102-106	3U	100	100HP
21102-113	4U	10	10HP
21102-117	5U	10	10HP
21102-108	6U	100	100HP
21102-107	6U	10	10HP
21102-109	9U	10	10HP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelki EMC (ze stali nierdzewnej) są wymagane do ekranowania paneli przednich.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE