

Rodapé frontal e posterior em aço inoxidável, PFS



Esta base em aço inoxidável permite a cablagem sem restrições. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo do armário.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Secções do rodapé dianteiro e traseiro. Para acabamento sem quaisquer restrições e em conformidade com o VDE 0113 standard. O Rodapé é composto por quatro peças de canto com tampas da frente removíveis. O PSS painéis laterais têm de ser pedidas separadamente. Produzido em 100 mm e 200 mm altura.

Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L pré-escovado. Cantos 2 mm e laterais 1.5 mm.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Quantidade por embalagem: Rodapé com material de montagem.

Requisitos de montagem: Adicione os painéis laterais PSS para um rodapé completo.

Para armários com 1600 mm de largura usar 2 x 800 mm de largura do pedestal.

Acabamento: Polido
Espessura: 1.5mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material	Material do gabinete
PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Aço Macio
PFS2120	200mm	1200mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Aço Macio
PFS1080	100mm	800mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Aço Macio

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material	Material do gabinete
PFS2080	200mm	800mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Aço Macio
PFS1060	100mm	600mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Aço Macio
PFS2060	200mm	600mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Aço Macio
PFS1100	100mm	1000mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Aço Macio
PFS2100	200mm	1000mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Aço Macio
PFS1060-316	100mm	600mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Aço Macio
PFS1080-316	100mm	800mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Aço Macio
PFS1100-316	100mm	1000mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Aço Macio
PFS1120-316	100mm	1200mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Aço Macio
PFS2060-316	200mm	600mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Aço Macio
PFS2080-316	200mm	800mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Aço Macio
PFS2100-316	200mm	1000mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Aço Macio
PFS2120-316	200mm	1200mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Aço Macio

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para armários com 1600 mm de largura usar 2 x 800 mm de largura do pedestal.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

