

# Rodapé frontal e posterior em aço inoxidável, PFS



Esta base em aço inoxidável permite a cablagem sem restrições. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo do armário.

## CARACTERÍSTICAS

Descrição: Secções do rodapé dianteiro e traseiro. Para acabamento sem quaisquer restrições e em conformidade com o VDE 0113 standard. O Rodapé é composto por quatro peças de canto com tampas da frente removíveis. O PSS painéis laterais têm de ser pedidas separadamente. Produzido em 100 mm e 200 mm altura.

Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L pré-escovado. Cantos 2 mm e laterais 1.5 mm.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Quantidade por embalagem: Rodapé com material de montagem.

Requisitos de montagem: Adicione os painéis laterais PSS para um rodapé completo.

Para armários com 1600 mm de largura usar 2 x 800 mm de largura do pedestal.

**Espessura:** 1.5mm

**Acabamento:** Polido

## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Família de produtos | Material            | Material do gabinete |
|--------------------|--------|---------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| PFS1100            | 100mm  | 1000mm  | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 304 | Aço Macio            |
| PFS1100-316        | 100mm  | 1000mm  | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 316 | Aço Macio            |
| PFS2120            | 200mm  | 1200mm  | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 304 | Aço Macio            |

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Família de produtos | Material            | Material do gabinete |
|--------------------|--------|---------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| PFS2060            | 200mm  | 600mm   | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 304 | Aço Macio            |
| PFS1060            | 100mm  | 600mm   | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 304 | Aço Macio            |
| PFS2080-316        | 200mm  | 800mm   | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 316 | Aço Macio            |
| PFS2100-316        | 200mm  | 1000mm  | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 316 | Aço Macio            |
| PFS1080-316        | 100mm  | 800mm   | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 316 | Aço Macio            |
| PFS1120-316        | 100mm  | 1200mm  | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 316 | Aço Macio            |
| PFS1120            | 100mm  | 1200mm  | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 304 | Aço Macio            |
| PFS1080            | 100mm  | 800mm   | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 304 | Aço Macio            |
| PFS2080            | 200mm  | 800mm   | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 304 | Aço Macio            |
| PFS1060-316        | 100mm  | 600mm   | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 316 | Aço Macio            |
| PFS2100            | 200mm  | 1000mm  | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 304 | Aço Macio            |
| PFS2120-316        | 200mm  | 1200mm  | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 316 | Aço Macio            |
| PFS2060-316        | 200mm  | 600mm   | 60mm         | Free-Standing       | Stainless Steel 316 | Aço Macio            |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para armários com 1600 mm de largura usar 2 x 800 mm de largura do pedestal.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**