

Rodapé frontal e posterior | Armários de instalação no solo, PF



A base dianteira e traseira permite a cablagem sem restrições, de acordo com a norma VDE 0113. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo do armário.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Permitem a cablagem sem nenhuma restrição e segundo a norma VDE 0113. O rodapé é formado por 4 esquinas com tampas frontais desmontáveis. As tampas laterais PS São pedidas separadamente. Disponíveis em altura de 100 mm e 200 mm. O rodapé de 200 mm é fornecido com uma tampa posterior para cablagem formada por 2 painéis desmontáveis de 100 mm. A tampa frontal é uma peça de 200 mm de altura.

Material: Peças de esquina em aço zincado de 2 mm, painéis em chapa de aço de 1,5 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022 com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 Conjunto de 4 peças de esquina incluído com coberturas. 1 painel frontal e 1 posterior (2 painéis posteriores em rodapés de 200mm de altura) com material de montagem. Acessórios de montagem PS para os painéis laterais e PCP para perfís transversais não incluídos nesta embalagem.

Requisitos de montagem: Adicione os painéis laterais PS para uma base completa. Na combinação de armários, recomenda-se a adição de painéis transversais PCP para suporte da conduta do cabo e rigidez adicional.

Para armários com 1600 mm de largura usar 2 x 800 mm de largura do pedestal.

Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Umbra Gray
Código de cor:	RAL 7022
Espessura:	1.5mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete
PF1080	100mm	800mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF2080	200mm	800mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF1100	100mm	1000mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF2100	200mm	1000mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF1120	100mm	1200mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF2120	200mm	1200mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF1040	100mm	400mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF2040	200mm	400mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF1050	100mm	500mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF2050	200mm	500mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF1060	100mm	600mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio
PF2060	200mm	600mm	63mm	Free-Standing	Aço Macio

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para armários com 1600 mm de largura usar 2 x 800 mm de largura do pedestal.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.