


Wkręt z łbem płaskim, Torx

Śruby z łbem płaskim.

FUNKCJE

Śruba z łbem płaskim



Typ: Wkręt z łbem walcowym

Typ produktu: Wkręt

Materiał: Stal



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów	Współpracuje z	Moment obrotowy
24560-148	10mm	Niklowany	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe	0.3N·m
24560-147	7mm	Niklowany	100	M2,5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	0.3N·m
24560-161	12mm	Niklowany	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe	0.3N·m
24560-135	6mm	Powłoka cynkowana	100	M4	EuropacPRO	Stojaki podrzędne	1.3N·m
24571-372	10mm	Powłoka cynkowana	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	2.4N·m

Numer katalogowy	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów	Współpracuje z	Moment obrotowy
24571-371	14mm	Powłoka cynkowan a	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	2.4N·m
24560-178	6mm	Niklowan y	100	M2,5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
24560-162	14mm	Niklowan y	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe	
24560-163	16mm	Niklowan y	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE