


Zestaw modułu wtykowego do FMC, chromowany, ekranowany (tekstylny) z uchwytem



Ośłona FMC jest zgodna ze specyfikacją Vita 57.1.
Pokrywa wycięcie w całym panelu przednim.

FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacją Vita 57.1

Dla pojedynczych modułów 69.0 x 76.5 mm lub
podwójnych 139.0 x 76.5 mm

Moduł wtykowy AI-Profile z uchwytem IEL

Ekranowanie EMC:	Tak
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Panel przedni
Szerokość stojaka:	4HP
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu
20836-253	3U	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylna	Anodyzowany
20836-254	6U	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylna	Anodyzowany

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Wysokość	Szerokość
20836-253	Przewodzące	Nie	FMC Mezzanine, Vita 57.1	128.4mm	20mm
20836-254	Przewodzące	Nie	FMC Mezzanine, Vita 57.1	261.8mm	20mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.