

Panel przedni PMC Mezzanine, nieekranowany



Panel przedni antresoli jest umieszczony w wycięciach panelu przedniego PMC. Dostępne w różnych terapiach.

FUNKCJE

Panel przedni antresoli jest umieszczony w wycięciach panelu przedniego PMC

Ekranowanie EMC z przewodzącym o-ringiem



SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ	Typ akcesorium	Montaż	Ekranowanie EMC	Typ uszczelki	Materiał
20835-899	Panel przedni Mezzanine	Panel przedni	Zatraskowe	Nie (możliwość modernizacji)	O-ring EMC	Aluminium
20835-931	Panel przedni bez uchwytu		Przykręcany przód	Nie (możliwość modernizacji)		Cynk
20835-896	Panel przedni bez uchwytu		Przykręcany przód	Nie (możliwość modernizacji)		Cynk
20835-929	Panel przedni bez uchwytu		Przykręcany przód	Nie (możliwość modernizacji)		Cynk

Table 2/3

Numer katalogowy	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Wysokość	Szerokość	Zgodność z
20835-899	Anodyzowany	Przewodzące	Tak	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Numer katalogowy	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Wysokość	Szerokość	Zgodność z
20835-931	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-896	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-929	Powłoka chromowana	Powłoka chromowana	Tak	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Table 3/3

Numer katalogowy	Głębokość	Liczba opakowań	Wykończenie
20835-899	2.5mm	10	Anodyzowany
20835-931		10	
20835-896		10	
20835-929		10	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE