


RatiopacPRO/-AIR Pasek Uchwyt



Uchwyt do paska RatiopacPRO/-AIR o nośności statycznej 20 kg. Możliwość montażu bez narzędzi mechanicznych na obudowie.

FUNKCJE

Nośność statyczna 20 kg.

Możliwość montażu bez użycia narzędzi mechanicznych na bocznym panelu obudowy

Rodzina produktów: RatiopacPRO; RatiopacPRO air
Typ produktu: Uchwyt
Współpracuje z: Obudowy



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Typ uchwytu
24571-308	3U	315mm	1	Opaska
24571-309	3U	375mm	1	Opaska
24571-310	3U	435mm	1	Opaska
24571-314	4U	315mm	1	Opaska
24571-315	4U	375mm	1	Opaska
24571-316	4U	435mm	1	Opaska

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.