

Stopka Tip-up do podwozia, z tworzywa sztucznego



Elastyczna i wytrzymała stopka odchylana do podwozia o nośności 25 kg na stopę. Nadaje się do RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec i Interscale.

FUNKCJE

Otwory montażowe znajdują się w dolnej części obudowy

Nośność 25 kg na stopę, maksymalna waga walizki: 50 kg.

Materiał:	Poliamid
Rodzina produktów:	RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ produktu:	Stopa
Typ:	Stopa



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Współpracuje z
20603-002	4	Obudowy
20603-001	4	Obudowy

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.