


Platina de montagem | Armários de montagem na parede, AMP

A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem do armário, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.



CARACTERISTICAS

Descrição: Platina de montagem standard para armários murais. Todos os tamanhos acima de 800 mm, são reforçadas por bordas dobradas. Ao utilizar o acessório AMG, a posição da placa de montagem pode ser ajustado a qualquer profundidade. Este acessório não é adequado para armários AFS, por favor, consulte o catálogo de substituição e peças de reposição.

Material: Chapa de aço galvanizado.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

Não adequado para armários AFS.

Material: Aço Macio
Acabamento: Galvanizado
Espessura: 2mm

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tamanho do painel	Material do gabinete
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Aço Macio
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Aço Macio
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Aço Macio
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Aço Macio
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Aço Macio
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Aço Macio
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Aço Macio
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Aço Macio
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Aço Macio
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Aço Macio

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tamanho do painel	Material do gabinete
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Aço Macio
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Aço Macio
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Aço Macio
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Aço Macio
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Aço Macio
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Aço Macio
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Aço Macio
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Aço Macio
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Aço Macio
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Aço Macio

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tamanho do painel	Material do gabinete
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Aço Macio
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Aço Macio
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Aço Macio
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Aço Macio
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Aço Macio
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Aço Macio
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Aço Macio
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Aço Macio
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Aço Macio
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Aço Macio
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Aço Macio
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Aço Macio
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Aço Macio
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Aço Macio
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Aço Macio
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Aço Macio

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Não adequado para armários AFS.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.