


Platina de montagem parcial | Armários de instalação no solo, MPP



Esta placa de montagem pequena ocupa apenas parte do armário e é ideal para quando é necessário mais espaço de montagem para outros componentes que não necessitam de uma placa de montagem. Pode ser totalmente equipada antes de ser instalada, por uma só pessoa.

CARACTERISTICAS

Descrição: Montado directamente no chassi do armário ou nos perfis de clique (CLPK). O design especial do suporte permite a montagem por um só homem. Pode ser montado em qualquer posição de altura ou profundidade dentro dos furos de 25 mm. Tamanhos apropriados também podem ser usados nas laterais do armário.

Material: Aço galvanizado de 3 mm.

Quantidade por embalagem: 1 placa de montagem com material de montagem.

Requisitos de montagem: Adicionar CLPK para ajuste em profundidade.

Nota: MPP pode ser montado em ambos os sentidos.

Espessura: 3mm
Acabamento: Galvanizado
Material: Aço Macio

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Altura do invólucro compatível	Largura do invólucro compatível	Material do gabinete
MPP0804	694mm	294mm	25mm	800mm	400mm	Aço Macio
MPP1004	894mm	294mm	25mm	1000mm	400mm	Aço Macio
MPP1206	1094mm	494mm	25mm	1200mm	600mm	Aço Macio
MPP0606	494mm	494mm	25mm	600mm	600mm	Aço Macio

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Altura do invólucro compatível	Largura do invólucro compatível	Material do gabinete
MPP1204	1094mm	294mm	25mm	1200mm	400mm	Aço Macio
MPP0808	694mm	694mm	25mm	800mm	800mm	Aço Macio
MPP0610	494mm	894mm	25mm	600mm	1000mm	Aço Macio
MPP0805	694mm	394mm	25mm	800mm	500mm	Aço Macio
MPP0604	494mm	294mm	25mm	600mm	400mm	Aço Macio
MPP0405	294mm	394mm	25mm	400mm	500mm	Aço Macio
MPP0605	494mm	394mm	25mm	600mm	500mm	Aço Macio
MPP1008	894mm	694mm	25mm	1000mm	800mm	Aço Macio
MPP0404	294mm	294mm	25mm	400mm	400mm	Aço Macio
MPP0608	494mm	694mm	25mm	600mm	800mm	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE