

Bucins | Armários de montagem na parede, CPG



A compressão de cada cabo instalado neste passa-cabos pode ser ajustada e é fixa utilizando uma porca de bloqueio, que proporciona alívio da tensão, assim como elevada proteção contra infiltrações.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Bucins para abos. Excelente para aliviar a tensão, do mesmo, proporcionando maior proteção do IP. As porcas de segurança de plástico para fixação estão incluídos na entrega.

Material: Corpo em poliamida PA6 e vedação em neoprene.

Resistência à temperatura: -20°C até +100°C.

Inflamável: V-2 de acordo com UL94.

Acabamento: RAL 7035.

Protecção: IP 66

Material: Polyamide 6; Neoprene

Acabamento: Smooth

Cor: Light Gray

Código de cor: RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Tamanho da rosca
CPG12	31mm	15mm	17mm	Aço Macio	Wall Mounted	M12 x 1.5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Aço Macio	Wall Mounted	M16 x 1.5
CPG20	40mm	24mm	26mm	Aço Macio	Wall Mounted	M20 x 1.5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Aço Macio	Wall Mounted	M25 x 1.5

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Tamanho da rosca
CPG32	56mm	42mm	44mm	Aço Macio	Wall Mounted	M32 x 1.5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Aço Macio	Wall Mounted	M40 x 1.5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Aço Macio	Wall Mounted	M50 x 1.5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Aço Macio	Wall Mounted	M63 x 1.5

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.