

Portas de aço inox, DNGS



Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta transparente de aço inoxidável fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Porta standard equipada com vidro de segurança para uma clara visão do interior do armário. Equipado com fechadura DIN de 3 mm e reforço da porta. Permite todas as opções do programa de fechaduras. É necessário o kit de dobradiças DNMK quando não está a ser substituída a porta standard.

Material: Estrutura: Aço inoxidável AISI 304 de 2 mm, AISI 316L (por pedido). Área da janela: Vidro claro de segurança de 4 mm.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Protecção: Cumpre com o IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 07.

Requisitos de montagem: Utilize o kit de dobradiças DNMKs se não for substituir uma porta padrão.

Quantidade por embalagem: 1 peça.

Espessura: 2mm
Acabamento: Polido
Material: Stainless Steel 304

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Window Size	Família de produtos	Material do gabinete
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Free-Standing	Aço Macio
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Free-Standing	Aço Macio
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Free-Standing	Aço Macio
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Free-Standing	Aço Macio
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Free-Standing	Aço Macio

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Window Size	Família de produtos	Material do gabinete
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Free-Standing	Aço Macio
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Free-Standing	Aço Macio
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Free-Standing	Aço Macio
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Free-Standing	Aço Macio
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Free-Standing	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE