

Porta plana de aço inoxidável, DNSS



Esta porta substitui o painel traseiro num armário de instalação no solo para permitir o acesso pela retaguarda ao equipamento instalado na dianteira ou para utilizar placas de montagem com as partes posteriores encostadas, de forma a aumentar o espaço de montagem do armário.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Porta standard equipada com fechadura DIN 3 mm e perfil de reforço. O kit de acessórios para a porta, DNMK (dobradiças, sistema de fecho) deve ser pedido em separado. Permite todas as opções do sistema de fecho e dobradiças 180°. Compatível com toda a gama de armários combináveis e compactos em aço inoxidável.

Material: Chapa de aço Inoxidável AISI 304 2 mm de espessura, AISI 316L sob consulta.

Carga máxima: 800 N.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Quantidade por embalagem: 1 porta.

Requisitos de montagem: Porta for instalada anteriormente.

Espessura: 2mm
Acabamento: Polido
Material: Stainless Steel 304

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Door Type	Família de produtos	Material do gabinete
DNSS1606	1600mm	600mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS2012R	2000mm	600mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Aço Macio

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Door Type	Família de produtos	Material do gabinete
DNSS1612L	1600mm	600mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1408	1400mm	800mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS2008	2000mm	800mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1812L	1800mm	600mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1810L	1800mm	500mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS2006	2000mm	600mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1212R	1200mm	600mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1610	1600mm	1000mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS2016L	2000mm	800mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1612R	1600mm	600mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1810	1800mm	1000mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1808	1800mm	800mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1816L	1800mm	800mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS2012L	2000mm	600mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1608	1600mm	800mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1810R	1800mm	500mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1812R	1800mm	600mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1806	1800mm	600mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Aço Macio

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Door Type	Família de produtos	Material do gabinete
DNSS2016R	2000mm	800mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1816R	1800mm	800mm	17mm	Right Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS1212L	1200mm	600mm	17mm	Left Door	Free-Standing	Aço Macio
DNSS2010	2000mm	1000mm	17mm	Single Door	Free-Standing	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE