

IP-PRO Aluminum Case, EMC

IP-Pro Alu EMC - The enclosure for reliable protection from water, dust and electromagnetic interferences for sensitive electronics in harsh environments. Proven and certified for applications with high shock and vibration requirements.



CARACTERÍSTICAS

Aluminum die-cast enclosure available in 15 different sizes, with outdoor powder coating in the color silver gray (RAL 7001)

Depending on size, protection class up to IP67 according to EN 60529

EMC-shielded

Shock and vibration resistant according to EN 61373 Cat. 2 and AREMA Class I

IK 09 protection from external mechanical impacts according to IEC 62262

Temperature range of the enclosure -40 to +90°C

Material:	Aluminio
Família de produtos:	IP-PRO ALU EMC
Código de cor:	RAL 7001
Tipo:	Rugged
Product Type:	Small Form Factor Case

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Grau de proteção	Quantidade por embalagem	Cor
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Silver Grey
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Silver Grey

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Grau de proteção	Quantidade por embalagem	Cor
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Silver Grey
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Silver Grey
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Silver Grey
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Silver Grey
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Silver Grey
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Silver Grey
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Silver Grey
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Silver Grey
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Silver Grey
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Silver Grey
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Silver Grey
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Silver Grey
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Silver Grey

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Shape
26880-008	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-009	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-002	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-011	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-004	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-012	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-015	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-007	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-014	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-005	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-006	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-010	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-001	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-003	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular
26880-013	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Rectangular

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For mechanical modifications, innovative PCB and cable fixing solutions, as well as cooling concepts, please contact us.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE