


RatiopacPro Tip-Up Handle Assembly Kit

The assembly kit must be used if a tip-up handle should be mounted. Standard side covers should be replaced.

CARACTERISTICAS

Aluminum side panel powder coated RAL 9006, Adapter and assembly material.



Product Type:	Assembly Kit
Works With:	Cases
Família de produtos:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Tipo:	Tip-Up Handle Kit



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Acabamento	Materia
24571-354	3U	42HP	375mm	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Alumínio
24571-363	4U	42HP	495mm	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Alumínio
24571-352	3U	42HP	255mm	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Alumínio
24571-355	3U	42HP	435mm	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Alumínio
24571-362	4U	42HP	435mm	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Alumínio
24571-356	3U	42HP	495mm	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Alumínio

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Acabamento	Materia
24571-361	4U	42HP	375mm	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Alumínio
24571-359	4U	42HP	255mm	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Alumínio
24571-353	3U	42HP	315mm	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Alumínio
24571-360	4U	42HP	315mm	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Alumínio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE