

Cleme de cabluri, CAC

Clemele de cabluri fixează cablurile în poziție și elimină tensionarea din exterior a acestora, în acest mod prevenind deteriorarea echipamentelor.


CARACTERISTICI

Descriere: Pentru fixarea cablurilor de intrare pe barele de fixare CAB și CABP. Menține cablul fixat în poziție și îi susține greutatea.

Material: Oțel zincat.

Cantitate pachet: 25 de cleme.

Cerințe montaj: Adăugați CAB/CABP pentru a monta clemele de cabluri CAC.



Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat
Thickness: 2mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Product Family	Cable Diameter Range
CAC0612	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	6 – 12mm
CAC1014	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	10 – 14mm
CAC1216	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	12 – 16mm
CAC1418	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	14 – 18mm
CAC1822	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	18 – 22mm
CAC2226	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	22 – 26mm
CAC2630	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	26 – 30mm
CAC3034	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	30 – 34mm
CAC3438	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	34 – 38mm
CAC3842	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	38 – 42mm
CAC4246	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	42 – 46mm
CAC5864	64mm	25mm	19mm	Oțel Zincat, Stainless Steel	Free-Standing	58 – 64mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.