

Soclu față/spate din oțel inoxidabil, PFS

Această plintă din oțel inoxidabil permite cablarea fără restricții. Montarea cablurilor este facilitată de faptul că plinta creează spațiu suplimentar sub dulap.



CARACTERISTICI

Descriere: Soclu față/spate. Pentru trecerea cablurilor fără restricții conform standard VDE 0113. Soclul este format din patru piese de colț cu capace frontale detașabile. Panourile laterale PSS trebuie comandate separat. Disponibile pe înălțime de 100 mm și 200 mm. Soclul de 200 mm înălțime se livrează cu un capac posterior pentru cabluri compus din două panouri cu înălțimea de 100 mm. Panoul frontal este monobloc cu înălțimea de 200 mm. Toate panourile sunt dublu pliate pentru rezistență sporită.

Material: Oțel inoxidabil pre-granulat AISI 304 / AISI 316L. Piese de colț de 2 mm și panourile de 1.5 mm.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Cantitate pachet: Un soclu cu accesorii de montare.

Cerințe montaj: Adăugați panourile laterale PS pentru un soclu complet.

Thickness: 1.5mm
Finish: Lustruit

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Material	Enclosure Material
PFS1100	100mm	1000mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Oțel Zincat
PFS1100-316	100mm	1000mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Oțel Zincat
PFS2120	200mm	1200mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Oțel Zincat
PFS2060	200mm	600mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Oțel Zincat
PFS1060	100mm	600mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Oțel Zincat
PFS2080-316	200mm	800mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Oțel Zincat
PFS2100-316	200mm	1000mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Oțel Zincat
PFS1080-316	100mm	800mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Oțel Zincat
PFS1120-316	100mm	1200mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Oțel Zincat
PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Oțel Zincat

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Material	Enclosure Material
PFS1080	100mm	800mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Oțel Zincat
PFS2080	200mm	800mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Oțel Zincat
PFS1060-316	100mm	600mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Oțel Zincat
PFS2100	200mm	1000mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 304	Oțel Zincat
PFS2120-316	200mm	1200mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Oțel Zincat
PFS2060-316	200mm	600mm	60mm	Free-Standing	Stainless Steel 316	Oțel Zincat

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Pentru dulapuri cu lățimea de 1600 mm folosiți 2 socluri cu lățimea de 800 mm.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE