

Socluri față/spate | Dulapuri industriale, PF

Plinta frontală și cea posterioară permit cablarea fără restricții, în conformitate cu standardul VDE 0113. Montarea cablurilor este facilitată de faptul că plinta creează spațiu suplimentar sub dulap.

CARACTERISTICI

Descriere: Soclu față/spate. Pentru trecerea cablurilor fără restricții conform standardului VDE 0113. Soclul este compus din patru piese de colț cu capace frontale detașabile. Panourile laterale PS trebuie comandate separat. Produs în variantele cu înălțimea de 100 mm și 200 mm. Soclurile cu înălțimea de 200 mm sunt livrate împreună cu un capac posterior pentru cabluri, format din două panouri demontabile cu înălțimea de 100 mm. Capacul frontal este un panou monobloc cu înălțimea de 200 mm. Toate panourile sunt dublu pliate pentru o rezistență sporită.

Material: Piesele de colț sunt din oțel de 2 mm, panourile din oțel de 1,5 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7022.

Cantitate pachet: 1 set de 4 piese de colț inclusiv capace. 1 panou frontal și unul posterior (2 panouri posterioare pentru soclurile cu înălțimea de 200 mm) cu accesorii de montare. Accesoriile de montare pentru panourile laterale PS sau profilele transversale PCP.

Cerințe montaj: Adăugați panourile laterale PS pentru un soclu complet. Când se asociază dulapuri, este recomandat să se folosească profilele transversale PCP pentru suport cabluri și rigiditate sporită.



Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color: Umbra Gray
Color Code: RAL 7022
Thickness: 1.5mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
PF1080	100mm	800mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PF2080	200mm	800mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
PF1100	100mm	1000mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PF2100	200mm	1000mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PF1120	100mm	1200mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PF2120	200mm	1200mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PF1040	100mm	400mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PF2040	200mm	400mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PF1050	100mm	500mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PF2050	200mm	500mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PF1060	100mm	600mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PF2060	200mm	600mm	63mm	Free-Standing	Oțel Zincat

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Pentru dulapuri cu lățimea de 1600 mm folosiți 2 socluri cu lățimea de 800 mm.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

