

Contrapanou, BMP



Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a cutiei de terminații, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.

CARACTERISTICI

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie terminație.

Material: Oțel galvanizat de 2mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Thickness: 2mm
Finish: Galvanizat
Material: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Panel Size	Enclosure Material
BMP3030	300mm	300mm	2mm	275 x 270mm	Oțel Zincat
BMP4040	400mm	400mm	2mm	375 x 370mm	Oțel Zincat
BMP2030	200mm	300mm	2mm	175 x 270mm	Oțel Zincat
BMP2040	200mm	400mm	2mm	175 x 370mm	Oțel Zincat
BMP3060	300mm	600mm	2mm	280 x 570mm	Oțel Zincat
BMP4060	400mm	600mm	2mm	380 x 570mm	Oțel Zincat
BMP2050	200mm	500mm	2mm	175 x 470mm	Oțel Zincat
BMP2020	200mm	200mm	2mm	175 x 170mm	Oțel Zincat
BMP3050	300mm	500mm	2mm	275 x 470mm	Oțel Zincat
BMP2060	200mm	600mm	2mm	180 x 570mm	Oțel Zincat
BMP1530	150mm	300mm	2mm	125 x 270mm	Oțel Zincat
BMP4080	400mm	800mm	2mm	380 x 770mm	Oțel Zincat
BMP3040	300mm	400mm	2mm	275 x 370mm	Oțel Zincat

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Panel Size	Enclosure Material
BMP1515	150mm	150mm	2mm	125 x 120mm	Oțel Zincat
BMP2080	200mm	800mm	2mm	180 x 770mm	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE