


Protecție simplă la intrarea cablului | Cofrete cu montaj pe perete, CES



Presetupa pentru cablu din cauciuc este ușor de montat, iar cablurile și conductele pot fi trecute cu ușurință prin aceasta înclinat, fără a necesita scule, asigurând în același timp menținerea gradului de protecție a incintei.

CARACTERISTICI

Descriere: Manșon simplu din cauciuc. Instalarea nu necesită utilizarea de unelte. Mansonul "pushout" este permanent asigurat până când este penetrat de un cablu sau țevă având deschidere rotundă, iar IP-ul este asigurat. Acesta este echipat cu un înveliș care se închide strâns în jurul cablului ca un "joy-stick", fără a pune în pericol gradul de protecție. Potrivit pentru găuri în materiale de la 0.5 la 4.5 mm grosime.

Material: TPE (elastomer termoplastic).

Temperatură de rezistență: -50°C până la +125°C.

Finisaj: RAL 7035.

Protecție: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness


Color:	Light Gray
Color Code:	RAL 7035
Finish:	Smooth
Material:	Elastomer Termoplastic

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Height (H)	Diameter	Cable Diameter Range
CES16	11mm	24mm	24mm	4mm min	23.5mm	5 – 10mm
CES25	11mm	33mm	33mm	4mm min	39.5mm	8 – 17mm

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Height (H)	Diameter	Cable Diameter Range
CES20	11mm	28mm	28mm	4mm min	27.5mm	6 – 13mm
CES32	11mm	40mm	40mm	4mm min	39.5mm	12 – 24mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY
 ERICO
 HOFFMAN
 ILSCO
 SCHROFF
 TRACHTE