

Socluri față/spate ventilate | Dulapuri industriale, PV

Plinta frontală și cea posterioară permit cablarea fără restricții, în conformitate cu standardul VDE 0113. Montarea cablurilor este facilitată de faptul că plinta creează spațiu suplimentar sub dulap. Fantele de ventilație permit ventilația naturală a acestei zone de sub dulap.

CARACTERISTICI


Descriere: Secțiuni frontale și posterioare pentru socluri cu panouri ventilate. Se recomandă utilizarea în combinație cu placa inferioară ventilată CVB. Pentru trecerea nerestricționată a cablurilor conform standardului VDE 0113. Soclul este compus din patru piese de colț cu capace frontale detașabile. Panourile laterale PS trebuie comandate separat. Toate panourile sunt dublu pliate pentru o rigiditate sporită. Disponibile numai în varianta cu înălțimea de 100 mm.

Material: Piesele de colț sunt din oțel de 2 mm, panourile sunt din oțel de 1.5 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7022.

Cantitate pachet: 1 set conține 4 piese de colț, inclusiv capace. Panou frontal și panou posterior cu accesorii de montare pentru panourile laterale PS sau profile transversale PCP.

Cerințe montaj: Adăugați panourile laterale PS pentru un soclu complet. Când se asociază dulapuri, este recomandat să se folosească profilele transversale PCP pentru suport cabluri și rigiditate sporită. Folosiți plăcile inferioare ventilate CVB pentru o mai bună ventilație a dulapului.



Thickness:	1.5mm
Material:	Oțel Zincat
Finish:	Vopsit Pulbere
Color Code:	RAL 7022
Color:	Umbra Gray

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
PV1040	100mm	400mm	62mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PV1120	100mm	1200mm	62mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PV1100	100mm	1000mm	62mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PV1080	100mm	800mm	62mm	Free-Standing	Oțel Zincat
PV1060	100mm	600mm	62mm	Free-Standing	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE