

Contrapanou cu lățime mare, MPW



Contrapanoul cu lățime suplimentară oferă spațiu adițional de montaj și poate fi echipat complet înainte de fixare în dulap. Poate fi fixat pornind din una dintre laturile dulapului, deoarece este mai lat decât deschiderea frontală a acestuia.

CARACTERISTICI

Descriere: Creează o suprafață de montare pe toată lățimea dulapului. Montare facilă prin folosirea profilelor MTS, culisant din lateral. Lățimea nominală este egală cu cea a dulapului. La combinarea dulapurilor, MPW-urile pot fi conectate și culisate ca o singură suprafață de instalare. Nu pot fi montate în poziția cea mai din spate.

Material: Oțel zincat de 3 mm.

Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montare.

Cerințe montaj: Adăugați profile culisante MTS. MPW se potrivește numai la dulapurile asociabile de oțel.

Thickness: 3mm
Finish: Galvanizat
Material: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material
MPW1408	1400mm	800mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1406	1400mm	600mm	25mm	Oțel Zincat
MPW2006	2000mm	600mm	25mm	Oțel Zincat
MPW2010	2000mm	1000mm	25mm	Oțel Zincat
MPW2012	2000mm	1200mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1606	1600mm	600mm	25mm	Oțel Zincat
MPW2008	2000mm	800mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1412	1400mm	1200mm	25mm	Oțel Zincat
MPW2016	2000mm	1600mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1206	1200mm	600mm	25mm	Oțel Zincat
MPW2005	2000mm	500mm	25mm	Oțel Zincat

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material
MPW1816	1800mm	1600mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1608	1600mm	800mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1812	1800mm	1200mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1208	1200mm	800mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1805	1800mm	500mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1810	1800mm	1000mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1212	1200mm	1200mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1806	1800mm	600mm	25mm	Oțel Zincat
MPW1612	1600mm	1200mm	25mm	Oțel Zincat

Table 2/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material
MPW1808	1800mm	800mm	25mm	Oțel Zincat

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

* plăcile de montare cu o lățime de 1600 mm se compun din 2 plăci de montare cu lățimea de 800 mm.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE