

Braçadeiras, CAC

As braçadeiras fixam os cabos no local e aliviam quaisquer tensões exteriores, o que por sua vez ajuda a evitar danos no equipamento.


CARACTERISTICAS

Descrição: Para fixar cabos de entrada nas barras de fixação CAB e CABP. Mantêm os cabos em posição e suportam o peso.

Material: Aço revestido a zinco.

Quantidade por embalagem: 25 braçadeiras.

Requisitos de montagem: Adicionar CAB/CABP para montar as braçadeiras CAC.



Material: Aço Macio
Acabamento: Chapa de Aço Zincada
Espessura: 2mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Cable Diameter Range
CAC0612	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	6 – 12mm
CAC1014	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	10 – 14mm
CAC1216	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	12 – 16mm
CAC1418	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	14 – 18mm
CAC1822	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	18 – 22mm
CAC2226	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	22 – 26mm
CAC2630	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	26 – 30mm
CAC3034	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	30 – 34mm
CAC3438	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	34 – 38mm
CAC3842	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	38 – 42mm
CAC4246	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	42 – 46mm
CAC5864	64mm	25mm	19mm	Aço Macio, Aço inoxidável	Free-Standing	58 – 64mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.