

Acessórios de ligação para luzes de armário LED, ELC



Cabos prontos a utilizar para alimentação de energia através da cablagem e do interruptor da porta. Os cabos estão disponíveis em diversas cores.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Cabos pré-fabricados para luzes de armário LED. A utilização destes cabos permitirá poupar tempo e facilitar a montagem de luzes.

Ligação: Alimentação, com cabos de 3 polos para ligação em série (24 V com cabo de 2 polos).

Dimensões: Comprimentos diferentes: Consultar lista de artigos para obter mais informações.

Para cabos UL, contacte a nVent HOFFMAN.

Material: Copper
Acabamento: Smooth

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Família de produtos	Cor	Length	Cable Type	Tipo de conexão	Quantidade por embalagem
ELC3001DU	IEC General Accessories	Black	3000m m	Cable for Door Switch	TPS-Cable for Doorswitch, UL Version	1
ELC1005PB	IEC General Accessories	Black	1000m m	Connection Cable	Infeed, 3 Pole, 100-240 V AC	5
ELC1005PO	IEC General Accessories	Orange	1000m m	Connection Cable	Infeed, 3 Pole, 100-240 V AC	5
ELC1005TB	IEC General Accessories	Black	1000m m	Through Wiring	Trough-Wiring, 3 Pole, 100-240 V AC	5
ELC1005TG24V	IEC General Accessories	Gray	1000m m	Through Wiring	Trough-Wiring, 2-Pole, 24 V (DC)	5
ELC1005TO	IEC General Accessories	Orange	1000m m	Through Wiring	Trough-Wiring, 3 Pole, 100-240 V AC	5
ELC3001DE	IEC General Accessories	Black	3000m m	Cable for Door Switch	TPS-Cable for Doorswitch, ENEC Version	1

Número de catálogo	Família de produtos	Cor	Length	Cable Type	Tipo de conexão	Quantidade por embalagem
ELC3005PB	IEC General Accessories	Black	3000m m	Connection Cable	Infeed, 3 Pole, 100-240 V AC	5
ELC3005PG24V	IEC General Accessories	Gray	3000m m	Connection Cable	Infeed, 2-Pole, 24 V (DC)	5
ELC3005PO	IEC General Accessories	Orange	3000m m	Connection Cable	Infeed, 3 Pole, 100-240 V AC	5

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Versão UL – cabo TPS pronto a usar para interruptor de porta (certificado UL).

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

