

Luz LED compacta, CEL

Uma luz LED compacta, especialmente concebida para armários da nVent HOFFMAN. Disponível com ou sem sensor de movimento. Ligação em série simples, com base num sistema plug and play. Adequado para utilização global num amplo intervalo de tensões de 24 - 240 V (AC/DC).

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

CARACTERÍSTICAS

Ligação: Alimentação, 2 polos. Ligação em série, 2 polos

Tempo de seguimento do detetor de movimento: 3 min.

Cor da luz: 5300 K (branco neutro)

Dimensões: 396 x 33 x 40

Lampada tipo: LED

Potência consumida: 5.1 W max.

Luminosidade: 550 lm

Temperatura funcionamento: -20 ... +55 °C

Grau de protecção: IP20

Tensão de comando: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Descrição: Uma luz LED compacta, especialmente concebida para armários da nVent HOFFMAN. Concebida para se adaptar ao perfil de montagem de 25 mm e ao canal de acessórios. Pode ser montada horizontal ou verticalmente. A luz permite uma ligação daisy chain de 4 luzes. O modelo que termina com "M" inclui um sensor de movimento. Fixação magnética como acessório.

Protecção: II / III

Light Output:	550lm
Temperatura de cor:	5800K
Cor:	Black
Tipo de lâmpada:	LED
Cor da luz:	Neutral White
Material:	Pástico
Acabamento:	Smooth Matte

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Motion Sensor Included	Tensão nominal	Tensão de entrada AC
CEL550	396mm	33mm	40mm	Não	230V	240V max
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Sim	230V	240V max

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE