


Camera de barramento inferior | Armários de instalação no solo, PCU



Esta estrutura cria espaço adicional na parte inferior e pode ser segregada do armário. Tem um padrão de orifícios universal para fácil montagem de acessórios.

CARACTERISTICAS

Descrição: Para a fixação e instalação dos cabos ou montagem de barramento.. Perfuração igual à do armário permite instalar todos os acessórios relevantes (p. ex., CLPF, CLPK, etc.). É fixado na parte inferior do armário com parafusos M12 (incluídos). Disponível em 300 mm de altura (200 mm apenas sob encomenda).

Material: Rodapé fabricado em chapa de aço de 1,75 mm; painéis em chapa de aço de 1,35 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre IP 41 | TYPE 1.

Requisitos de montagem: Para fechar as laterais, acrescentar os painéis laterais PCUP.

Quantidade por embalagem: 1 peça com painéis frontal e posterior com material de montagem.

Cor: Light Gray
Acabamento: Plated
Código de cor: RAL 7035
Material: Aço

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Aço inoxidável

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Aço inoxidável
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Aço inoxidável
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Aço inoxidável
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Aço inoxidável
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Aço inoxidável
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Aço inoxidável
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Aço inoxidável
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Aço inoxidável
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Aço inoxidável
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Aço inoxidável
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Aço inoxidável
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Aço inoxidável
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Aço inoxidável
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Aço inoxidável
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Aço inoxidável
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Aço inoxidável
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Aço inoxidável
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Aço inoxidável
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Aço inoxidável

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE