


# Estr. super. dianteiras/traseiras para armários de instalação no solo, MCU

Esta estrutura cria espaço adicional na parte superior e pode ser separada do armário. Possui um padrão de orifícios universal para fácil montagem de acessórios.



## CARACTERÍSTICAS

**Descrição:** Para a entrada e o encaminhamento de cabos ou para a instalação de um sistema de distribuição de energia. Fixação na parte superior do armário com quatro parafusos M12. Disponível em alturas de 200 mm e 300 mm. A tampa superior do armário CCR pode ser utilizada para fechar a parte superior. Para elevar a MCU em conjunto com um armário, é necessário um kit de elevação MCUK separado.

**Painéis laterais:** MCUP fornecida como acessório.

**Material:** Estrutura em placa de aço de 1,75 mm, painéis em placa de aço de 1,35 mm.

**Acabamento:** Revestimento em pó estruturado RAL 7035.

**Proteção:** Em conformidade com a norma IP55.

**Conteúdo da embalagem:** 1 unidade com painéis dianteiro e traseiro, incluindo acessórios de montagem (sem tampa superior).

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Cor:</b>           | Light Gray                                      |
| <b>Acabamento:</b>    | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| <b>Código de cor:</b> | RAL 7035                                        |
| <b>Material:</b>      | Aço                                             |

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Material do gabinete |
|--------------------|--------|---------|--------------|----------------------|
| MCU2066R5          | 200mm  | 600mm   | 600mm        | Aço                  |
| MCU2126R5          | 200mm  | 1200mm  | 600mm        | Aço                  |
| MCU2046R5          | 200mm  | 400mm   | 600mm        | Aço                  |
| MCU2065R5          | 200mm  | 600mm   | 500mm        | Aço                  |
| MCU2088R5          | 200mm  | 800mm   | 800mm        | Aço                  |
| MCU2128R5          | 200mm  | 1200mm  | 800mm        | Aço                  |
| MCU2086R5          | 200mm  | 800mm   | 600mm        | Aço                  |
| MCU2125R5          | 200mm  | 1200mm  | 500mm        | Aço                  |
| MCU2048R5          | 200mm  | 400mm   | 800mm        | Aço                  |
| MCU2108R5          | 200mm  | 1000mm  | 800mm        | Aço                  |
| MCU2105R5          | 200mm  | 1000mm  | 500mm        | Aço                  |
| MCU2068R5          | 200mm  | 600mm   | 800mm        | Aço                  |
| MCU2085R5          | 200mm  | 800mm   | 500mm        | Aço                  |
| MCU2106R5          | 200mm  | 1000mm  | 600mm        | Aço                  |
| MCU3088R5          | 300mm  | 800mm   | 800mm        | Aço                  |
| MCU3066R5          | 300mm  | 600mm   | 600mm        | Aço                  |
| MCU3048R5          | 300mm  | 400mm   | 800mm        | Aço                  |
| MCU3106R5          | 300mm  | 1000mm  | 600mm        | Aço                  |
| MCU3086R5          | 300mm  | 800mm   | 600mm        | Aço                  |
| MCU3108R5          | 300mm  | 1000mm  | 800mm        | Aço                  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Material do gabinete |
|--------------------|--------|---------|--------------|----------------------|
| MCU3068R5          | 300mm  | 600mm   | 800mm        | Aço                  |
| MCU3126R5          | 300mm  | 1200mm  | 600mm        | Aço                  |
| MCU3128R5          | 300mm  | 1200mm  | 800mm        | Aço                  |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**