

Marco Giratório, ESFC



Uma estrutura articulada para equipamento de 19" que fornece espaço de montagem adicional para esse equipamento, bem como acesso pela retaguarda aos componentes e equipamento instalados após abertura.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Estrutura basculante a toda a altura para componentes de 19" permitindo a abertura á esquerda e direita. Pode ser utilizado em armários de aço, combináveis e compactos. Dobradiças concebidas para dar uma profundidade de construção extra. Dobradiça superior ajustável para montagem quadrada do bastidor basculante. Perfil de estrutura rígido em forma de W para equipamento pesado. Perfis verticais zincados de 19" para ligação direta à terra dos componentes montados. Equipada de série com dobradiças de 130°. Também pode ser montado no lado de armários de chão de 600 mm de profundidade. Para armários de aço, os armários combináveis utilizam barras de apoio transversais ESFB em combinação com VBD, se necessário. Ajustável em profundidade em passos de 12.5 mm.

Carga máxima: 1800N, fornecido com dispositivo de auto-posicionamento.

Fechadura: Duas fechaduras DIN de 3 mm.

Material: Chapa de aço zincado. Estrutura: Perfis verticais, 2 mm e horizontais 3 mm.

Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com dobradiças.

Requisitos de montagem: ESFC para armários de aço combináveis de 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm de largura. Acrescentar ESFB para montagem num armário de aço, combinável.

Espessura:	2mm
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Chapa de Aço Zincada

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Rack Units	Material do gabinete
ESFC316	1600mm	499mm	80mm	31U	Aço Macio
ESFC456	2200mm	499mm	80mm	45U	Aço Macio
ESFC406	2000mm	499mm	80mm	40U	Aço Macio
ESFC276	1400mm	499mm	80mm	27U	Aço Macio
ESFC366	1800mm	499mm	80mm	36U	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE