

Design higiénico Caixa de terminais, HDTB



A caixa de terminais com design higiénico da nVent HOFFMAN, gama em HDTB, foi especialmente concebida para proteger equipamento crítico em ambientes com elevados requisitos sanitários e para ser fácil de limpar. Com superfícies lisas com drenagem automática, um design sem folgas e um grau de proteção elevado, o armário minimiza os riscos a nível de higiene e ajuda a reduzir o tempo de inatividade para aumentar a produtividade.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304L. Corpo e cobertura: 1,5 mm.

Estrutura: Dobrado e com junções soldadas. Quatro pernos M6x13 para fixação do perfil inferior/da placa de montagem.

Cobertura: Dobrado e com junções soldadas. Laterais com uma inclinação de 3°. Parafusos AISI 316 HD com junta de silicone azul.

Junta: Uma junta única amovível de silicone com cantos moldados garante uma vedação adequada e torna a remoção e substituição mais rápida e fácil para operações de limpeza e substituição. O silicone está em conformidade com a norma FDA 21 CFR 177.2600. Cor azul (RAL 5010).

Abertura para cabos: Sem saídas passa-cabos de série para minimizar os riscos a nível de higiene.

Terras: Pernos de ligação à terra M8x18 mm no corpo e na cobertura, porcas M8, anilhas de ligação à terra e etiquetas de ligação à terra.

Proteção: Em conformidade com IP 66/69 | TIPO 4X, 13 | IK08.

Acabamento: Aço inoxidável pré-granulado 400, polido para Ra < 0.8 µm.

Fornecimento: Corpo com cobertura e acessórios de montagem.

Informação adicional: Para saber mais sobre acessórios no exterior do armário, consulte a nossa secção de acessórios HD.

Espessura:	1.5mm
Acabamento:	Polido
Material:	Stainless Steel 304L

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade
HDTB202012	200mm	199mm	120mm
HDTB304012	300mm	400mm	120mm
HDTB204012	200mm	400mm	120mm
HDTB151508	150mm	150mm	80mm
HDTB151512	150mm	150mm	120mm
HDTB203012	200mm	299mm	120mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE